


L-351H

4桁式コンビネーションロック (横型)


L-351H-ME (メンバー)
※図面はメンバー仕様です。

L-351H-VI (ビジター)




■ 取付方法


【取付板厚 1mm の場合】




【取付板厚 16～18mm の場合】



【取付板厚 0.8～4mm の場合】



【取付板厚 8～12mm の場合】



● Check!

ダイヤル錠の詳細についてもっと詳しく (P.32)

横型	ビジター仕様 メンバー仕様	暗証番号検索機能付き (非常解錠キー必須)
施錠状態が わかりやすい	暗証番号変更可能	

- ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ (P.22)」です。(メンバー仕様のみ)
- ・施錠中に無理矢理ツマミをこじ開けようとするとツマミのみが空回りするため、防犯性に優れています。
- ・表側から暗証番号が自由に設定できます。

使用例 ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫

材 質 ABS 樹脂 (ABS)

仕上げ 黒色

付 属 止金 1 個、専用裏板 1 個、座金組込ネジ 1 本、
M3 なべ小ネジ 2 本、枠 1 個


関連製品 L-593 (P.437)

※注意※ ・非常解錠キー、裏板は別売りです。※下表参照
・金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

コードナンバー	品番	形状	仕様	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況
1063512600	L-351H-ME	横型	メンバー	1mm、16～18mm	82g	20 個	標準在庫
1063511600	L-351H-VI	横型	ビジター	1mm、16～18mm	82g	20 個	標準在庫

■ 操作方法

【暗証番号設定方法】




<メンバー仕様>

- ①現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「0000」)
- ②ツマミを 90° 回し、解錠します。
- ③レバーをスライドさせ▽位置に合わせます。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤レバーを元の位置に戻し、ツマミを 90° 回し、施錠すると暗証番号設定完了です。

<ビジター仕様>

- ①現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「0000」)
- ②ツマミを 90° 回し、解錠します。
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ツマミを 90° 回し施錠すると暗証番号設定完了です。



別売り L-351BP
裏板

● Check!

材 質 ABS 樹脂 (ABS)

仕上げ 黒色

付 属 M3 ネジ 2 本

L-351BP-A
(L-351用裏板 0.8～4mm 対応)L-351BP-B
(L-351用裏板 8～12mm 対応)

寸法表	A1
L-351BP-A	16
L-351BP-B	9

コードナンバー	別売り	取付板厚	自重	使い方
1063519001	L-350BP-A	0.8～4mm	15g	取付板厚 0.8～4mm の扉に取り付ける場合
1063519002	L-351BP-B	8～12mm	12g	取付板厚 8～12mm の扉に取り付ける場合
—	非常解錠キー	別途お問い合わせ下さい。		暗証番号を忘れた場合