


OT-B456-SUS



RoHS PAT.P SUS CAD

GLASS
INTERIOR

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ（壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付）

ガラス
ヒンジ
戸当り

寸法表	A1	A2	A3	t1	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる
ガラス厚：10mm	6	4	21	10	～ 900mm
ガラス厚：12mm	6	6	23	12	～ 850mm

ガラスヒンジ
戸当りバーハンドル
ノブバスルーム
アクセサリスライド
ドア用金物エッジシール
ジョイントシールガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット衝突防止
シールインテリア用
金物

● Check! : ガラスヒンジについて (753 ページ)

- ・扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力で扉がゆっくり閉まります。
- ・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各 5° 角度調整ができます。

自閉機能付

重量用
対応

材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

補 足 ソフトアブソーバーの反力が強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。

付 属 バッキン (1mm 厚) 2 個、側面バッキン 1 個
M5 皿小ネジ 4 本、六角レンチ (大小) 各 1 本
ソフトアブソーバー 2 個

関連製品 OT-B090-SUS (P.768)、OT-C700-SUS (P.775)




※注意※ ・片開き扉専用です。

- ・扉が 90° 以上開かないように、別売りの戸当り等をご使用下さい。
- ・皿頭タッピングネジは付属しておりません。別途お問い合わせ下さい。
- ・ソフトアブソーバーに直接液体がかからないようにして下さい。

取付方法

【扉位置調整】扉を吊ったまま六角レンチでヒンジの調整ネジを回すことで、戸先角度が片側に最大約 5° の調整ができます。

【参考ヒンジ取付位置範囲】ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離



品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重 ※蝶番 2 個使用時	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-B456-SUS	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ（壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付）	10～12mm	60kg	1021g	2 個	準在庫	2334560047

別売り	使用
OT-B456-SUS 用ソフトアブソーバー	反力を増強させたい場合にご注文下さい。