


OT-B490-SUS

RoHS PAT. SUS CAD



ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)




MST

HLST

MB

寸法表	A1	A2	A3	A4
ガラス厚: 8mm	3.3	4.7	6.5	21
ガラス厚: 10mm	4.3	5.7	5.5	21
ガラス厚: 12mm	4.3	7.7	5.5	23

寸法表	C1	t1	t2
ガラス厚: 8mm	0.7	8	2
ガラス厚: 10mm	0.7	10	1
ガラス厚: 12mm	1.7	12	1



● Check! : ガラスヒンジについて (753 ページ)

- ・扉が 25° 時に自動で閉まります。
- ・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各 5° 角度調整ができます。

自閉機能付

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)
ヘアライン (HLST)
マットブラック (MB)付属 パッキン (1mm 厚 / 2mm 厚) 各 2 個、側面 / パッキン 1 個
M5 皿小ネジ 3 本、六角レンチ (大小) 各 1 本





関連製品 OT-B170-SUS (P.767)、OT-C700-SUS (P.775)

- ※注意※ ・片開き扉推奨です。
・扉が 90° 以上開かないように、別売りの戸当り等をご使用下さい。
・皿頭タッピングネジは付属しておりません。別途お問い合わせ下さい。

取付方法

【扉位置調整】扉を吊ったまま六角レンチでヒンジの調整ネジを回すことで、戸先角度が片側に最大約 5° の調整ができます。

【参考ヒンジ取付位置範囲】ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離



品番	品名	対応ガラス厚	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる	許容ガラス荷重 ※蝶番 2 個使用時	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-B490-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)鏡面研磨	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	610g	2 個	標準在庫	2334900047
OT-B490-SUS-HLST	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)ヘアライン	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	610g	2 個	標準在庫	2334900049
OT-B490-SUS-MB	ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)マットブラック	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	610g	2 個	準在庫	2334900031

別売り	使用	
OT-B490MT	タイルや石張りなどに取り付ける際に必要な下地金具	P.757 をご参照下さい。
OT-B490SP	タイルなどで取付座金に段差が生じる場合に必要なスペーサー	P.757 をご参照下さい。

ガラスヒンジ
戸当りガラスヒンジ
戸当りバーハンドル
ノブバスルーム
アクセサリスライド
ドア用金物エッジシール
ジョイントシールガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット衝突防止
シールインテリア用
金物