

OT-G510-SUS


RoHS SUS CAD



ステンレスフィックス(首振り・前締めタイプ)

ガラス用固定金物
フィックス

※裏面



寸法表	B1	D1	D2	D3	M1	t1
OT-G510-SUS-1	19.5	12.5	50	114	M16 × 2.0	23 ~ 40
OT-G510-SUS-2	17.7	11	33	100	M14 × 2.0	15 ~ 23

● Check!

・ガラス板を保持する固定金具です。

材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ ヘアライン (HLST)

補 足 ・六角レンチは #6 をご使用下さい。

・スパイダーやコネクター (P.815 ~ P.817) と組み合わせてご使用下さい。

※注意※ ・締め込み金具は別売りです。※下記表参照

・注文時にガラス厚をご指示下さい。

取付方法

前面から締め込んで固定します。

組み合わせ使用例



OT-G140-SUS+OT-G440+OT-G510-SUS

品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重 (4個使用・垂直取付時)	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G510-SUS-1	ステンレスフィックス(首振り・前締めタイプ)	23~40mm	200kg	698g	5個	受注生産(50個~)	2365100149
OT-G510-SUS-2	ステンレスフィックス(首振り・前締めタイプ)	15~23mm	120kg	607g	5個	受注生産(50個~)	2365100049

別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-B (P.814)	取り付け時に必要な締め込み金具	100g	標準在庫	8236999005

OT-G580-SUS


RoHS SUS CAD



ステンレスフィックス(前締めタイプ)

ガラス用固定金物
フィックス

※裏面



● Check!

・ガラス板を保持する固定金具です。

施工
スムーズ

材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ ヘアライン (HLST)

補 足 ・六角レンチは #6 をご使用下さい。

・スパイダーやコネクター (P.815 ~ P.817) と組み合わせてご使用下さい。

※注意※ ・締め込み金具は別売りです。※下記表参照

・注文時にガラス厚をご指示下さい。

取付方法

【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。前面から締め込んで固定します。

組み合わせ使用例



OT-G140-SUS+OT-G440+OT-G580-SUS

品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重 (4個使用・垂直取付時)	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G580-SUS	ステンレスフィックス(前締めタイプ)	15~22mm	120kg	615g	5個	受注生産(50個~)	2365800049

別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-B (P.814)	取り付け時に必要な締め込み金具	100g	標準在庫	8236999005

ガラスヒンジ
戸当りバーハンドル
ノブバスルーム
アクセサリスライド
ドア用金物エッジシール
ジョイントシールガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット衝突防止
シールインテリア用
金物