

ステンレスガラス用フィックスについて



施工方法

施工スムーズ

ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。
別売りの締め込み金具 (806 ページ) が必要です。



施工スムーズタイプ




- ① ガラスをシャフトの突出部分に仮掛けします。
- ② 前面から別売りの締め込み金具で締めて、ガラスを固定します。

表面フラット

ガラス面に突出がなく、フラットに収まります。
スマートな空間演出が可能です。

表面フラットタイプ



取り付けタイプ



両側タイプ
支柱・壁正面に取り付け
両側のガラスを固定します。



片側タイプ
支柱・壁正面に取り付け
片側のガラスを固定します。



片側タイプ
支柱・壁側面に取り付け
片側のガラスを固定します。

その他
フラットバーや支柱にも
取り付け可能です。

ガラス取り付け時の位置調整が可能

施工時に取付位置の調整が可能です。※調整可能な方向は商品により異なります。

【上下方向】

基準値より最大±5mm調整可能

- ① 本体を取り付けているボルトを緩めます。
- ② 金具本体を縦方向に動かし位置を確認します。
- ③ ①で緩めたボルトを締めて固定します。

【左右方向】


基準値(溝)より最大±6mm調整可能

- ① アーム側の円盤ナットを緩めます。
- ② フィックスを横に動かし位置を確認します。
- ③ ①で緩めた円盤ナットを締めて固定します。

【奥行き(手前)方向】

ガラスを手前に最大+4mm調整可能

- ① 取付カバーとガラス側の円盤ナットを緩めます。
 - ② ガラスの位置を確認します。
 - ③ ①で緩めた取付カバーと円盤ナットを締めて固定します。
- ※ フィックスのシャフトがガラス板厚の半分以上掛るようにして下さい。



ステンレスガラス用フィックス一覧表

品番	施工 スムーズ	表面 フラット	取り付けタイプ		位置調整			
					上下	左右	奥行き	
OT-G370-SUS 788 ページ		●	—	両側タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	●
OT-G370F-SUS 788 ページ		—	●	両側タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	—
OT-G380-SUS 789 ページ		●	—	片側タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	●
OT-G380F-SUS 789 ページ		—	●	片側タイプ	支柱・壁正面に取り付け	—	●	—
OT-G390-SUS 790 ページ		●	—	片側タイプ	支柱・壁側面に取り付け	●	●	●
OT-G390F-SUS 790 ページ		—	●	片側タイプ	支柱・壁側面に取り付け	●	●	—
OT-G395-SUS 791 ページ		●	—	片側タイプ	支柱・壁側面に取り付け	●	●	●
OT-G600-SUS 791 ページ		●	—	—	フラットバーに取り付け	—	—	●
OT-G360-SUS 792 ページ		●	—	—	フラットバーや支柱に取り付け	—	—	●
OT-G360F-SUS 792 ページ		—	●	—	フラットバーや支柱に取り付け	—	—	—
OT-G650-SUS 793 ページ		●	—	—	フラットバーや支柱に取り付け	—	—	●

対応ガラス荷重	品番	ページ
20kg	OT-G070-SUS	799
	OT-G080-SUS	799
25kg	OT-G060-SUS	798
30kg	OT-G220-SUS	796
	OT-G230-SUS	796
35kg	OT-G370-SUS	788
	OT-G370F-SUS	788
	OT-G380-SUS	789
	OT-G380F-SUS	789
	OT-G390-SUS	790
	OT-G390F-SUS	790
	OT-G530-SUS-2	793
42kg	OT-G250-SUS	795
	OT-G260-SUS	795
45kg	OT-G530-SUS-1	793
60kg	OT-G190-SUS-2	800
	OT-G200-SUS	794
	OT-G210-SUS	794

対応ガラス荷重	品番	ページ
70kg	OT-G360-SUS-1/-2	792
	OT-G360F-SUS-1/-2	792
	OT-G395-SUS	791
	OT-G600-SUS	791
80kg	OT-B265-SUS	798
100kg	OT-G190-SUS-1	800
	OT-G195-SUS	800
	OT-G310-SUS	802
	OT-G320-SUS	802
110kg	OT-G650-SUS	793
120kg	OT-G490-SUS	805
	OT-G510-SUS-2	804
	OT-G580-SUS	804
	OT-G590-SUS	805
200kg	OT-G500-SUS-1/-2	803
	OT-G510-SUS-1	804
	OT-G550N-SUS	801
	OT-G570-SUS	803
	OT-G640-SUS-1/-2	801

※ 4 個使用・垂直使用時の数値です。個数を増やしても許容ガラス荷重は変わりません。

ガラスヒンジ
戸当り

バーバンドル
ノブ

バスルーム
アクセサリ

スライド
トップ用金物

エッジシー
ジョイントシー

ガラス用
固定金物
フイツク

締込工具

手摺
ブック

衝突防止
シール